



PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Obsługa lampy z pojedynczym CDM, pojedynczy osprzęt elektroniczny HID — poprawia ekonomikę i zwiększa możliwości w zakresie projektowania opraw oświetleniowych

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wersja typu	-
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 sztuka
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	24
Automatyczny restart	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min)	180 V
Częstotliwość robocza (Nom)	45-66 kHz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0,95
Typ zapłonu	Pulse
Napięcie zapłonu (Max)	5,0 kV
Napięcie zapłonu (Min)	3,0 kV
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%--+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	180-264V
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms
Stała odchyłka mocy	-

Strata mocy (Nom)	5 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	26 A
Napięcie wyjściowe	- V

Okablowanie

Wydajność przewodu wyjściowego – Wzajemna (Nom)	120 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2 m
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.50-1.50 mm ²
Typ złącza	wkładka

Cechy systemu

Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	35 W
--	------

Temperatura


Temperatura otoczenia (Max)	55 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C

PrimaVision Economy for CDM lamps

Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	/S
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Aktywna ochrona temperaturowa	brak
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	CISPR15 Edition 7.2
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE
Test przeciwprzepięciowy	EN61547
Kryterium testu przeciwprzepięciowego	-

Poziom szum i hałasu	37 dB(A)
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829118417100
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V
EAN/UPC-produkt	8718291184171
Kod zamówienia	18417100
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr. (12NC)	913700680766
Waga netto (szt.) SAP	0,215 kg

Rysunki techniczne



HID-PVe C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

