



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision este marca excelenței în tehnologia de echipamente electronice HID – calitate superioară, compact, ușor și simplu de utilizat, cu caracteristici suplimentare pentru performanța optimă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W. Funcția de comutare adăugată recent asigură flexibilitatea maximă pentru utilizatori, prin integrarea a trei variante de putere diferite într-un sigur balast.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Interfață sistem de comandă	-
Frecvență linie	50 to 60 Hz		
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Sistem mecanic și carcasă	
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,25 mA	Carcasă	/S
Lățime curent de pornire	10 ms		
Vârf curent de pornire (max.)	8 A	Aprobare și aplicație	
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	58	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
		Standard de siguranță	EN 61347-2-12 și 2-1
		Standard de mediu	ISO 14001
		Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB Marcaj VDE-EMC
Cablaj		Date despre produs	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2 m	Nume comandă produs	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Tip conector	WAGO seria 804	Numele complet al produsului	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
		Full EOC	871829123310700
Temperatură			
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 55 °C		
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C		

AspiraVision Compact for CDM

Cod de comandă	23310700
Număr material (12NC)	913700683866
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291233107

Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291233114

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

