



Компактный AspiraVision для ламп CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision — прекрасный образец технологии ЭПРА для разрядных ламп: высококачественный, компактный, обладающий легким весом и простой в эксплуатации, с дополнительными функциями для оптимальной работы ламп CDM мощностью 35, 50 и 70 Вт. Добавленная функция переключения обеспечивает пользователям максимальную гибкость применения, благодаря объединению трех различных значений мощности в одном драйвере.

Данные о продукции


Эксплуатационные и электрические характеристики		Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	
Входное напряжение	220–240 Вt	80 °C	
Частота сети	50 to 60 Hz		
Входная частота	50–60 Hz		
Утечка тока на землю (макс.)	0,25 mA		
Длительность импульса пускового тока	10 ms		
Пиковый пусковой ток (макс.)	8 A		
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип В) (ном.)	58		
Проводка		Системы управления и регулировка яркости света	
Длина кабеля от устройства до лампы	2 м	Интерфейс управления	
Тип соединения	Серия WAGO 804	–	
Температура		Механические компоненты и корпус	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 55 °C	Корпус	
		/S	
		Соответствие требованиям и область применения	
		Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	
		EN 61547 (2 кВ для L–L, 4 кВ для L–G)	
		Стандарт безопасности	
		EN 61347-2-12 и 2-1	
		Экологический стандарт	
		ISO 14001	
		Знаки утверждения	
		Маркировка F Маркировка CE	
		Сертификат ENEC Сертификат VDE	

Компактный AspiraVision для ламп CDM

	Сертификат CB Маркировка VDE- EMC
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Полное название продукта	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	871829123310700

Код заказа	913700683866
Материал № (12NC)	913700683866
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291233107
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291233114

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 мм	32,1 мм	110,0 мм	98,5 мм	75,0 мм	63,5 мм

