



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Inteligentní vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s využitím systému DALI (digitálního adresovatelného rozhraní osvětlení podle specifikace IEC62386) nebo tlačítkového protokolu Touch and Dim pro zářivkové světelné zdroje. Součástí je režim pro chodby s možností programování pomocí platformy Philips MultiOne. Vysokofrekvenční provoz zvyšuje kvalitu světla a prodlužuje životnost světelného zdroje. Reaguje na připravovanou legislativu – splňuje požadavky A1BAT.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Teplota životnosti pouzdra (max.)		75 °C
Vstupní napětí	195-240 V	Maximální teplota (max.)		75 °C
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Řízení a stmívání		
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Řídící rozhraní		TD
Šířka náběhového proudu	0,35 ms			
Špička náběhového proudu (max.)	27 A	Mechanické a materiály		
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28	Tělo		L 123x79x33
Prodrátování				
Vstupní svorky, typ konektoru	WAGO řady 250	Certifikace a použití		
Výstupní svorky, typ konektoru	WAGO řady 250	Kód ochrany proti vniknutí		IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Teplota okolí		Index energetické účinnosti		A1 BAT
Rozsah okolních teplot	-25 °C až 50 °C	Bezpečnostní standard		IEC 61347-2-3
		Norma pro ochranu životního prostředí		ISO 14001

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Certifikační značky	EMK Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Celý název výrobku	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124167600
Objednací kód	24167600

Číslo materiálu (12NC)	913700684766
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291241676
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291241683

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

