



HF-Regulator II PL-T/C-hez

HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Intelligens nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely DALI-t (az IEC62386 szabványnak megfelelő Digital Addressable Lighting Interface technológia) vagy Touch and Dim (Érintés és fényerő-szabályozás) nyomógombprotokollt használ a fénycsövekhez. „Folyosó” móddal is rendelkezik, amely a Philips MultiOne segítségével programozható. A magas frekvenciájú működés növeli a fényminőséget és a lámpa élettartamát. Előre is megfelel az A1BAT szabványon alapuló jövőbeli előírásoknak

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	195–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	27 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	28
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 250 sorozat
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 250 sorozat
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (maximum)	75 °C

A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)		75 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás		
Vezérlőfelület	TD	
Mechanika és tokozás		
Ház	L 123x79x33	
Tanúsítvány és alkalmazási területek		
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]	
Energiahasznosítási index	A1 BAT	
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3	
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001	
Jóváhagyási jelzések	EMC CE jelölés ENEC tanúsítvány CCC tanúsítvány	
Termékadatok		
A termék megrendelési neve	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	

HF-Regulator II PL-T/C-hez

Teljes terméknev	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124167600
Rendelési kód	24167600
Cikkszám (12NC)	913700684766
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291241676
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291241683

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

