



# HF-R Intelligent Touch DALI für PL-T/C und TL5C

## HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltgerät die höchsten Anforderungen an Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5 (HO und HE), TL5c, TL-D, PL-L und PL-T/C.

### Produkt Daten

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                    |                  |
| Eingangsspannung                               | 195-240 V        |
| Netzfrequenz                                   | 50 to 60 Hz      |
| Eingangsfrequenz                               | 50 bis 60 Hz     |
| Ableitstrom (max.)                             | 0.5 mA           |
| Einschaltstromweite                            | 0.35 ms          |
| Einschaltstrom (max.)                          | 45 A             |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 12 |                  |
| <b>Verdrahtung</b>                             |                  |
| Typ Anschlussklemme Eingang                    | WAGO 250 Serie   |
| Anschlussklemme sekundär                       | WAGO 250 Serie   |
| <b>Temperatur</b>                              |                  |
| Umgebungstemperaturbereich                     | -25 °C bis 50 °C |


|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| T-Gehäuse-Lebensdauer (Max)      | 75 °C                         |
| Gehäusetemperatur (Max)          | 75 °C                         |
| <b>Lichtregelung und Dimmen</b>  |                               |
| Steuerungsschnittstelle          | TD                            |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>      |                               |
| Gehäuse                          | L 123x79x33                   |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                               |
| Schutzart (IP)                   | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Energieeffizienzindex            | A1 BAT                        |
| Sicherheitsstandard              | IEC 61347-2-3                 |
| Umweltnorm                       | ISO 14001                     |

# HF-R Intelligent Touch DALI für PL-T/C und TL5C

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zeichen & Zertifikate          | EMV CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat<br>CCC-Zertifikat |
| Produkt                        |                                                        |
| Bestell-Produktname            | HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+                             |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+                             |
| Gesamt-Produktcode             | 871829124169000                                        |
| Bestellcode                    | 24169000                                               |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC)             | 913700684866  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291241690 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12            |
| EAN Umverpackung                | 8718291241706 |

## Abmessungsskizzen



| Product                   | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|---------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E | 4.5 mm | 33.0 mm | 123.0 mm | 111.0 mm | 79.0 mm | 67.0 mm |
| +                         |        |         |          |          |         |         |

