




HF-Regulator II PL-T/C-hez

HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Intelligens nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely DALI-t (az IEC62386 szabványnak megfelelő Digital Addressable Lighting Interface technológia) vagy Touch and Dim (Érintés és fényerő-szabályozás) nyomógombprotokollt használ a fénycsövekhez. „Folyosó” móddal is rendelkezik, amely a Philips MultiOne segítségével programozható. A magas frekvenciájú működés növeli a fényminőséget és a lámpa élettartamát. Előre is megfelel az A1BAT szabványon alapuló jövőbeli előírásoknak

Termék adatok


Működtetés és elektronika		A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum) 75 °C	
Bemeneti feszültség	195–240 V	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz	Vezérlőfelület	TD
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz	Mechanika és tokozás	
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA	Ház	L 123x79x33
Induló áramlökés szélessége	0,35 ms	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	45 A	Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	12	Energiahasznosítási index	A1 BAT
Kábelezés		Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 250 sorozat	Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 250 sorozat	Jóváhagyási jelzések	EMC CE jelölés ENEC tanúsítvány CCC tanúsítvány
Hőmérséklet		Termékadatok	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 és 50 °C között	A termék megrendelési neve	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
A burkolat hőmérséklete, élettartam (maximum)	75 °C		

HF-Regulator II PL-T/C-hez

Teljes terméknev	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124169000
Rendelési kód	24169000
Cikkszám (12NC)	913700684866
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291241690
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291241706

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

