



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Balastro electrónico de alta frecuencia con regulación inteligente, utilizando DALI (Digital Addressable Lighting Interface de acordo com IEC62386) ou o protocolo de botão de pressão Touch and Dim para lâmpadas fluorescentes. Incorpora o modo de corredor, programável com Philips MultiOne. O funcionamento em alta frequência melhora a qualidade da iluminação e a duração da lâmpada. Antecipa-se à legislação futura, uma vez que cumpre os requisitos A1BAT.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	195-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	45 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	12
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	WAGO 250 series
Tipo de conector dos terminais de saída	WAGO 250 series
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C


Vida útil da caixa em T (Máx.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Controlos e regulação	
Interface de controlo	TD
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	L 123x79x33
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Índice de eficiência energética	A1 BAT
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Marcas de aprovação	CEM Marca CE Certificação ENEC Certificação CCC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Nome do produto completo	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Código do produto completo	871829124169000
Código de encomenda	24169000

N.º material (12NC)	913700684866
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291241690
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291241706

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

