



HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V

Yderst pålidelige elektroniske forkoblinger til CPO-lyskilder; designet til at spare på energien ved at give bedre lyseffektivitet end magnetiske forkoblinger og reducere vedligeholdelsesomkostningerne takket være 80.000 timers levetid og integreret lynbeskyttelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	208-240-277 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,7 mA
Bredde på startstrøm	0,42 ms
Indgangsstrøm (nom.)	0,33 A
Startstrømspids (maks.)	28 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	11
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	10 m
Stiktype	WAGO serie 804
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 °C til 55 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	Q
Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Sikkerhedsstandard	IEC 607, 609, 926 og 928 [Der findes ingen standard for drivere til HID-lyskilder. Kravene i disse standarder skal være opfyldt, hvis de anses for relevante for produktet.]
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat


Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
Det fulde produktnavn	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V
Full EOC	871829124143000
Beskrivelse af lokal kode	2049010761
Ordrekode	24143000

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Materialenr. (12NC)	913700685466
Lokal ordrekode	2049010761
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291241430
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12

EAN/UPC – kasse	8718291241447
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

