



DynaVision Programmable Xtreme für CPO

HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CPO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und . senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)	0.98
Ableitstrom (max.)	0.7 mA
Einschaltstromweite	0.47 ms
Eingangsstrom (Nom)	0.75 A
Einschaltstrom (max.)	52 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	5
Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Anschlussstyp	WAGO Serie 804


Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 55 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	PROG
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	Q
Genehmigung und Anwendung	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Es gibt keine Norm für HID-Lampentreiber. Die in diesen Normen festgelegten

DynaVision Programmable Xtreme für CPO

	Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen VDE-EMV Zertifikat CB Zertifikat ENEC Zertifikat
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V

Gesamt-Produktcode	871829124153900
Bestellcode	24153900
Material-Nr. (12NC)	913700685966
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241539
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291241546

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

