



HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V

Максимально надежные электронные ПРА для ламп CPO; разработаны для экономии электроэнергии за счет более качественного и эффективного света по сравнению с электро-магнитными ПРА и сокращения затрат на обслуживание благодаря долгому сроку службы 80 000 часов и встроенной защите от разряда молнии.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	208-240-277 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,7 mA
Длительность импульса пускового тока	0,24 ms
Входной ток (ном.)	0.26 A
Пиковый пусковой ток (макс.)	28 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	5
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	10 м
Тип соединения	Серия WAGO 804
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от -30 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	Q
Соответствие требованиям и область применения	
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	EN 61547 (2 кВ для L-L, 4 кВ для L-G), 10 кВ для TIL
Стандарт безопасности	IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарта для драйверов HID-ламп не существует. Требования упомянутых стандартов следует использовать, если они применимы к продукту.]
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V
Полное название продукта	HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V
Полный код продукта	871829166896100
Код заказа	913700690366

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Материал № (12NC)	913700690366
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291668961
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

EAN/UPC — короб	8718291668978
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

