



# PrimaVision Xtreme für SON

## PV Xt Q 100W SON

HID-PrimaVision Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                        |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Eingangsspannung                            | 208-240-277 V    |
| Netzfrequenz                                | 50 to 60 Hz      |
| Eingangsfrequenz                            | 50 bis 60 Hz     |
| Ableitstrom (max.)                          | 0.7 mA           |
| Einschaltstromweite                         | 0.47 ms          |
| Eingangsstrom (Nom)                         | 0.53 A           |
| Einschaltstrom (max.)                       | 52 A             |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 5                |
| Verdrahtung                                 |                  |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe               | 10 m             |
| Anschlusstyp                                | WAGO Serie 804   |
| Temperatur                                  |                  |
| Umgebungstemperaturbereich                  | -30 °C bis 55 °C |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)         | 80 °C            |

| Mechanik und Gehäuse                           |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                                        | Q                                                                                                                                                                          |
| Genehmigung und Anwendung                      |                                                                                                                                                                            |
| Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                                    |
| Sicherheitsstandard                            | IEC 607, 609, 926, 928 [Es gibt keine Norm für HID-Lampentreiber. Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.] |
| Umweltnorm                                     | ISO 14001                                                                                                                                                                  |
| Zeichen & Zertifikate                          | F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat                                                                                                              |


| Produktdaten                   |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Bestell-Produktname            | PV Xt Q 100W SON |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | PV Xt Q 100W SON |
| Gesamt-Produktcode             | 871829169880700  |
| Bestellcode                    | 69880700         |

# PrimaVision Xtreme für SON

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC)             | 913700690666  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291698807 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12            |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN Umverpackung | 8718291698814 |
|------------------|---------------|

## Abmessungsskizzen



| Product          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| PV Xt Q 100W SON | 4.5 mm | 40.0 mm | 150.0 mm | 133.6 mm | 90.0 mm | 70.0 mm |

