



# HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

## PV Xt Q 150W SON

Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA-units en om onderhoudskosten te verminderen dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembeveiliging

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Ingangsspanning                              | 208-240-277 V    |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz      |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz     |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0,7 mA           |
| Duur aanloopstroom                           | 0,47 ms          |
| Ingangsstroom (nom.)                         | 0,77 A           |
| Aanloopstroom (max.)                         | 52 A             |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 5                |
| Bedrading                                    |                  |
| Kabellengte van apparaat tot lamp            | 10 m             |
| Connectortype                                | WAGO 804-serie   |
| Operationele temperatuur                     |                  |
| Omgevingstemperatuurbereik                   | -30 °C t/m 55 °C |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                | 80 °C            |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behuizing                              | - [Not Specified]                                                                                                                                                  |
| Keurmerken en classificaties           |                                                                                                                                                                    |
| Surge Protection (Common/Differential) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL                                                                                                                              |
| Veiligheidsnorm                        | IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen standaard voor HID-lampdrivers. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.] |
| Milieunorm                             | ISO 14001                                                                                                                                                          |
| Keurmerken                             | F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat                                                                                                      |


| Productgegevens             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Productnaam voor bestelling | PV Xt Q 150W SON |
| Volledige productnaam       | PV Xt Q 150W SON |
| Full EOC                    | 871829169882100  |
| Bestelcode                  | 8718291698821    |
| Materiaalnr. (12NC)         | 913700690766     |
| Lokale code                 | PVXT150WSONQ     |

# HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291698821 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8718291698838 |
|----------------|---------------|

## Maatschets



| Product          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| PV Xt Q 150W SON | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

