



DynaVision Programmable Xtreme CDO

HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische drivers voor CDO-lampen, ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembeveiliging en om de onderhoudskosten te verlagen dankzij de levensduur tot 80.000 uur. De Philips DynaVision Programmable-productfamilie is de perfecte basis voor elke soort oplossing voor verlichtingsmanagement.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Arbeidsfactor 50% belasting (min.)	0,97
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA
Duur aanloopstroom	0,47 ms
Ingangsstroom (nom.)	0,53 A
Piek aanloopstroom (nom.)	52 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	5
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Connectortype	WAGO 804-serie


Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 °C t/m 55 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	PROG
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	Q
Keurmerken en classificaties	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen standaard voor HID-lampdrivers. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Milieunorm	ISO 14001

DynaVision Programmable Xtreme CDO

Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC- certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V
Volledige productnaam	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V
Full EOC	871829166920300
Bestelcode	8718291669203

Materiaalnr. (12NC)	913700693166
Lokale code	DVPROGXT100CDOQ
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291669203
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291669210

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

