



DynaVision Programmable Xtreme für SON

HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)		80 °C
Eingangsspannung	208-240-277 V			
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Lichtregelung und Dimmen		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Steuerungsschnittstelle	PROG	
Ableitstrom (max.)	0.7 mA			
Einschaltstromweite	0.24 ms	Mechanik und Gehäuse		
Eingangsstrom (Nom)	0.27 A	Gehäuse	Q	
Einschaltstromstoß (Nom)	28 A			
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	11	Genehmigung und Anwendung		
Verdrahtung		Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m	Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Es gibt keine Norm für HID-Lampentreiber. Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]	
Anschlusstyp	WAGO Serie 804			
Temperatur		Umweltnorm	ISO 14001	
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 55 °C			

DynaVision Programmable Xtreme für SON

Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Produkt	
Bestell-Produktname	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
Gesamt-Produktcode	871829166924100
Bestellcode	66924100

Material-Nr. (12NC)	913700693366
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291669241
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291669258

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

