



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Balasturi electronice flexibile și foarte fiabile pentru lămpi SON; proiectate să economisească energie prin intermediul sistemelor de comandă integrate și să reducă cheltuielile de întreținere, mulțumită duratei de viață de 80.000 de ore și protecției integrate împotriva trăsnetului. Familia de produse DynaVision Programmable reprezintă baza perfectă pentru orice tip de soluție de gestionare a iluminatului.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Temperatură	
Tensiune de intrare	208-240-277 V	Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 55 °C
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Durată de viață T-case (nom.)	80 °C
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,7 mA	Interfață sistem de comandă	PROG
Lățime curent de pornire	0,24 ms	Sistem mecanic și carcasă	
Curent de intrare (nom.)	0,27 A	Carcasă	Q
Vârf curent de pornire (nom.)	28 A	Aprobare și aplicație	
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	11	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Cablaj		Standard de siguranță	IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerințele acestor standarde se vor utiliza numai în cazul
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	10 m		
Tip conector	WAGO seria 804		

DynaVision Programmable Xtreme for SON

	în care sunt considerate relevante pentru produs.]
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
Numele complet al produsului	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Full EOC	871829166924100
Cod de comandă	66924100
Număr material (12NC)	913700693366
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291669241
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291669258

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

