



# DynaVision Programmable Xtreme pour SON

## HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

### Données du produit


| Fonctionnement et électricité                           |                | Température                                                  |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                                        | 208-240-277 V  | Gamme de températures ambiantes                              | -30 °C à 55 °C                                                                                                           |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    | Durée de vie à la température du produit (nom.)              | 80 °C                                                                                                                    |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     |                                                              |                                                                                                                          |
| Courant de fuite (max.)                                 | 0,7 mA         | Commandes et gradation                                       |                                                                                                                          |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,24 ms        | Interface de commande                                        | PROG                                                                                                                     |
| Courant d'entrée (nom.)                                 | 0.39 A         |                                                              |                                                                                                                          |
| Pic de courant d'appel (nom.)                           | 28 A           | Mécanique et boîtier                                         |                                                                                                                          |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 11             | Corps du luminaire                                           | Q                                                                                                                        |
| Câblage                                                 |                | Approbation et application                                   |                                                                                                                          |
| Longueur de câble entre l'appareil et la lampe          | 10 m           | Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                  |
| Type de connecteur                                      | Gamme WAGO 804 | Norme de sécurité                                            | IEC 607, 609, 926, 928 [Il n'existe aucune norme pour les pilotes de lampe HID. Les exigences de ces normes doivent être |

# DynaVision Programmable Xtreme pour SON

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                               | utilisées si elles sont jugées pertinentes pour le produit.] |
| Norme environnementale        | ISO 14001                                                    |
| Homologation                  | Marquage F Marquage CE Certificat ENEC<br>Certificat VDE-EMV |
| Données du produit            |                                                              |
| Nom du produit de la commande | HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V                             |
| Nom de produit complet        | HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V                             |
| Code EOC                      | 871829166926500                                              |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Code de commande           | 8718291669265  |
| Code 12NC                  | 913700693466   |
| Code de commande local     | DVPROGXT70SONQ |
| Quantité par pack          | 1              |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718291669265  |
| Conditionnement par carton | 12             |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718291669272  |

## Schéma dimensionnel



| Product                             | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|-------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-DV PROG Xt 70 SON<br>Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

