



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V

Controladores electrónicos flexíveis e de elevada fiabilidade para lâmpadas SON; concebidos para poupar energia através de controlos integrados e reduzir os custos de manutenção graças a uma protecção de iluminação integrada de 80.000 horas de vida útil. A família de produtos DynaVision Programmable é a base perfeita para qualquer tipo de solução de gestão de iluminação.

Dados do produto


Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	208-240-277 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,7 mA
Largura da corrente de irrupção	0,47 ms
Corrente de entrada (Nom.)	0.53 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)	52 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	5
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	10 m
Tipo de conector	WAGO series 804
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-30 °C a 55 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C
Controlos e regulação	
Interface de controlo	PROG
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	Q
Aprovação e aplicação	
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Standard de segurança	IEC 607, 609, 926, 928 [Não existe nenhum padrão para os controladores de lâmpadas HID. Requisitos nestes padrões a ser

DynaVision Programmable Xtreme for SON

	utilizados se forem considerados relevantes para o produto.]
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
Nome do produto completo	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
Código do produto completo	871829166928900

Código de encomenda	66928900
N.º material (12NC)	913700693566
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291669289
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291669296

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

