



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V

Balasturi electronice flexibile și foarte fiabile pentru lămpi SON; proiectate să economisească energie prin intermediul sistemelor de comandă integrate și să reducă cheltuielile de întreținere, mulțumită duratei de viață de 80.000 de ore și protecției integrate împotriva trăsnetului. Familia de produse DynaVision Programmable reprezintă baza perfectă pentru orice tip de soluție de gestionare a iluminatului.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	208-240-277 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,7 mA
Lățime curent de pornire	0,47 ms
Curent de intrare (nom.)	0,53 A
Vârf curent de pornire (nom.)	52 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	5
Cablaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	10 m
Tip conector	WAGO seria 804
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 55 °C
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Interfață sistem de comandă	PROG
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	Q
Aprobare și aplicație	
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Standard de siguranță	IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerințele acestor standarde se vor utiliza numai în cazul

DynaVision Programmable Xtreme for SON

	în care sunt considerate relevante pentru produs.]
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
Numele complet al produsului	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V

Full EOC	871829166928900
Cod de comandă	66928900
Număr material (12NC)	913700693566
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291669289
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291669296

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

