PHILIPS

Lighting



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Yderst driftssikre og fleksible elektroniske drivere til SON-lyskilder. Driverne er designet med henblik på energibesparelse via integrerede lysstyringssystemer, samt reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne. Dette kan lade sig gøre takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	208-240-277 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,7 mA
Bredde på startstrøm	0,47 ms
Indgangsstrøm (nom.)	0.77 A
Startstrømspids (nom.)	52 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	5

Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	10 m
Stiktype	WAGO serie 804

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 °C til 55 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	PROG

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	Q

Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Sikkerhedsstandard	IEC 607, 609, 926 og 928 [Der findes ingen standard for drivere til HID-lyskilder. Kravene i disse standarder skal være


DynaVision Programmable Xtreme for SON

	opfyldt, hvis de anses for relevante for produktet.]
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Det fulde produktnavn	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Full EOC	871829166930200
Beskrivelse af lokal kode	2049010936

Ordrekode	66930200
Materialenr. (12NC)	913700693666
Lokal ordrekode	2049010936
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291669302
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291669319

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.