



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade SON, progettati per risparmiare energia tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		
Tensione in ingresso	208-240-277 V	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA	
Larghezza corrente di spunto	0,47 ms	
Corrente in ingresso (Nom)	0,77 A	
Picco corrente di spunto (Nom)	52 A	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	5	
Cablaggio		
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	10 m	
Tipo connettore	WAGO serie 804	
Temperatura		
Range temperatura ambiente	Da -30 °C a 55 °C	
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	80 °C	
Controlli e dimmerazione		
Interfaccia di controllo	PROG	
Meccanica e corpo		
Corpo	Q	
Approvazione e applicazione		
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL	
Standard di sicurezza	IEC 607, 609, 926, 928 [Non esiste uno standard per i driver delle lampade HID. I requisiti inclusi in questi standard sono da utilizzare se ritenuti rilevanti per il prodotto.]	
Standard ambientale	ISO 14001	

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Nome completo prodotto	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Full EOC	871829166930200
Descrizione codice locale	HIDDV150SONQ
Codice d'ordine	66930200
Codice materiale (12NC)	913700693666

Codice locale	HIDDV150SONQ
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291669302
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291669319

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

