



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Многофункциональные и надежные электронные драйверы для ламп SON; разработаны для экономии электроэнергии посредством встроенных элементов управления и сокращения затрат на обслуживание благодаря 80 000-часовому сроку службы и встроенной функции защиты от молнии. Серия DynaVision Programmable – идеальная база для профессиональных решений по управлению освещением.

Данные о продукции


Эксплуатационные и электрические характеристики		Температура	
Входное напряжение	208-240-277 В _т	Диапазон температур окружающей среды	от -30 до 55 °C
Частота сети	50 to 60 Hz	Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Входная частота	50-60 Hz		
Утечка тока на землю (макс.)	0,7 mA		
Длительность импульса пускового тока	0,47 ms		
Входной ток (ном.)	0,77 A		
Пиковый пусковой ток (ном.)	52 A		
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	5		
Проводка		Системы управления и регулировка яркости света	
Длина кабеля от устройства до лампы	10 м	Интерфейс управления	PROG
Тип соединения	Серия WAGO 804		
		Механические компоненты и корпус	
		Корпус	Q
		Соответствие требованиям и область применения	
		Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	EN 61547 (2 кВ для L-L, 4 кВ для L-G), 10 кВ для TIL
		Стандарт безопасности	IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарта для драйверов HID-ламп не существует.

DynaVision Programmable Xtreme for SON

	Требования этих стандартов следует использовать, если они применимы к продукту.]
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Полное название продукта	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Полный код продукта	871829166930200
Код заказа	913700693666
Материал № (12NC)	913700693666
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291669302
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291669319

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	4,5 мм	40,0 мм	150,0 мм	133,6 мм	90,0 мм	70,0 мм

