



# Vorschaltgeräte für SON, CDO, CDM und HPI

## BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	871869674074300
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	74074300
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	913700751726
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696740743
Genehmigung und Anwendung		Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat	EAN Umverpackung	8718696740750
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

# Vorschaltgeräte für SON, CDO, CDM und HPI

## Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

