

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC') ou encapsulés (HID 'Heavy Duty')

Mises en garde et sécurité


- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674076700
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	74076700
Câblage		Code 12NC	913700751826
Type de connecteur	Vis	Code de commande local	BSL100K202-A2
Approbation et application		Quantité par pack	1
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Code EAN – Produit/Boîte	8718696740767
Données du produit		Conditionnement par carton	6
Nom du produit de la commande	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740774

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

