

Gear for SDW-T lamps

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

CSLS electronic control unit with impregnated (HID 'BASIC') or encapsulated (HID 'Heavy Duty') electromagnetic ballasts

Dados do produto



Informações gerais	
Código da aplicação	K202-A2-TS
Design	BC1-118
Tipo de lâmpada	SDW-T
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de entrada	50 Hz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,85
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%~+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%~+10%
Corrente de entrada com correção FP	0,55 A
Corrente de entrada sem correção FP	1,31 A
Fator de potência sem compensação de FP (Nom.)	0,4
Perdas de potência (Nom.)	15 W
Cabeamento	
Comprimento do cabo descarnado	6,0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	2,5 mm ²
Tipo de conector	Parafuso
Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	150/100 W

Ignitor recomendado	only CSLS 100 (913619189966)
Temperatura	
Temperatura de armazenamento (Máx.)	130 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-30 °C
Temperatura de bobinagem (Máx.)	140 °C
Delta-T condições normais	70 °C
Aprovação e aplicação	
Proteção da temperatura ativa	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Código do produto completo	871869674076700
Nome de produto da encomenda	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC – Produto	8718696740767
Código de encomenda	74076700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
N.º material (12NC)	913700751826
Peso líquido (Peça)	1,400 kg

Avisos e Segurança

Gear for SDW-T lamps

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

