


PHILIPS

Lighting



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON



Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Nom de produit complet	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Code EOC	87186967410090
Code de commande	8718696741009
Code 12NC	913700752826
Code de commande local	BSN150L33-A2TS
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696741009
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696741016

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

