



# Dynalite Leading Edge Dimmers

## DDLE802

I controller dimmer a taglio di fase ascendente sono ideali per i circuiti di illuminazione con proprietà resistive e induttive, inclusi apparecchi a incandescenza a tensione di rete, lampade al neon e a basso voltaggio cib trasformatori elettronici compatibili. Disponibile nelle configurazioni con guida DIN e scatola da parete, Dynalite consente a una vasta gamma di controller dimmer a taglio di fase ascendente, con una varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte di un sistema, adattandosi quindi ai requisiti di qualsiasi progetto. I controller dimmer con scatola da parete sono stati progettati per raggiungere tempi di salita di oltre 100  $\mu$ S, riducendo il ronzio emesso dal filamento e le fluttuazioni della tensione di rete e garantendo pertanto una durata estesa della lampada. I dimmer sono progettati per essere compatibili con i trasformatori elettronici, in modo da richiedere meno declassamento e rendere possibile la massima capacità del canale da utilizzare.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione
Marchio CE	Marchio CE
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +40 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DDLE802

Nome completo prodotto	DDLE802
Full EOC	871016350500800
Descrizione codice locale	DDLE802
Codice d'ordine	50500800
Codice materiale (12NC)	913703000009
Codice locale	DDLE802
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163505008
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8710163505015

## Dynalite Leading Edge Dimmers

---

### Disegno tecnico

