



## Capteurs Dynalite

La gamme de capteurs Dynalite combine la détection de mouvement, la détection de niveau lumineux et la réception IR dans une unité. Chacune de ces caractéristiques peut être utilisée simultanément, permettant des scénarios d'automatisation tels que l'allumage des lumières après détection de mouvement et ensuite gradation du niveau d'éclairage une fois la lumière solaire disponible mesurée, offrant ainsi des économies d'énergie supplémentaires. En combinant chacune de ces fonctions en un seul dispositif, l'efficacité opérationnelle est améliorée. Chaque capteur est doté d'un microprocesseur intégré, permettant aux fonctions logiques de contrôler une petite pièce, l'étage d'un immeuble, ou un immeuble entier. Tous les capteurs reçoivent leur puissance du réseau DyNet, et comme ils sont entièrement programmables à distance, ils peuvent être configurés pour automatiser et contrôler un nombre pratiquement illimité de flux contrôlés.

### Données du produit

Renseignements généraux			
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique du produit pour plus de renseignements et les options de commande		
Marque CE	Marque CE		
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui		
Température			
Plage de température ambiante	De 0 à 45 °C		
Données de produit			
Nom du produit de la commande	DUS360CS-D		
Full EOC	871869688852000		
Description du code local	DUS360CS-DALI		
Code de commande	913703023909		
Numéro de matériau (12 CN)	913703023909		
Code de commande local	.		
Numérateur – Quantité par emballage	1		
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718696888520		
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1		
EAN/CUP – Boîte	8718696895528		