



# Contrôleurs MLI LED Dynalite

## DDLEDC605GL

### DDLEDC605-GL

Capables de commander directement les équipements LED, les variateurs LED Dynalite utilisent la technologie de modulation de la largeur d'impulsion (MLI) pour un effet maximum. Convient parfaitement aux applications avec variations des couleurs rouge, vert et bleu (RVB), aux séquences de transitions ou à la mise en place de scénarios d'ambiance élégants. Les pilotes LED Dynalite sont commercialisés en différentes configurations qui permettent de répondre aux exigences de compatibilité de nombreux équipements LED existants. Chaque dispositif est prêt à recevoir le protocole DMX natif, ce qui permet de l'utiliser dans les applications de mélange des couleurs ou de séquences de transitions.

### Données du produit

Informations générales	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande
Marquage CE	Marquage CE
Conforme à RoHS	Oui
Température	
Gamme de températures ambiantes	0 à +40 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	DDLEDC605GL

Nom de produit complet	DDLEDC605GL
Code EOC	871016351646200
Code de commande	51646200
Code 12NC	913703061209
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163516462
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163516479

# Contrôleurs MLI LED Dynalite

## Schéma dimensionnel

