



Variateurs à coupure de phase Dynalite

DDLE801

Philips Dynalite prend en charge un vaste choix de variateurs compatibles avec la plupart des types de lampes. En sélectionnant le variateur adéquat pour les différents types de lampes, il est possible de choisir un nombre illimité de combinaisons de variateurs qui s'associent au sein du projet. Les variateurs Philips Dynalite utilisent une technologie de processeur de pointe et intègrent de nombreuses fonctionnalités spécifiques pour le secteur du contrôle de l'éclairage. Une résolution d'atténuation de 16 bits permet d'obtenir une gradation exceptionnellement douce dans les projets pour lesquels des transitions sans clignotement sont essentielles. Les variateurs peuvent effectuer une transition entre deux scénarios pendant une période comprise entre une seconde et 23 heures et à partir d'un message réseau unique. La programmation s'en trouve ainsi simplifiée et la transition d'un scénario à l'autre advient en douceur, une fonctionnalité qui se prête idéalement à la liaison à la lumière du jour dans les projets requérant une gestion de l'énergie.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Nom de produit complet	DDLE801
Marquage CE	Marquage CE	Code EOC	871869600136300
Conforme à RoHS	Oui	Code de commande	00136300
Température		Code 12NC	913703061509
Gamme de températures ambiantes -5 à +40 °C		Quantité par pack	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	8718696001363
Nom du produit de la commande	DDLE801	Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696008867

Variateurs à coupure de phase Dynalite

Schéma dimensionnel

