



Dynalite Sensors

DUS90CS

Η σειρά αισθητήρων Philips Dynalite συνδυάζει την ανίχνευση κίνησης, την ανίχνευση επιπέδου φωτός και τη λήψη IR σε μια μονάδα. Η ταυτόχρονη λειτουργία κάθε ενός από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι δυνατή, επιτρέποντας σενάρια αυτοματισμού, όπως η ενεργοποίηση των φώτων μετά την ανίχνευση κίνησης και στη συνέχεια η μείωση της έντασης φωτισμού μετά τη μέτρηση του διαθέσιμου ηλιακού φωτός, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Με το συνδυασμό κάθε μιας από αυτές τις λειτουργίες σε μια συσκευή, βελτιώνεται η λειτουργική απόδοση. Κάθε αισθητήρας έχει έναν ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, επιτρέποντας λογικές συναρτήσεις για τον έλεγχο ενός μικρού δωματίου, του ορόφου ενός κτιρίου ή ενός ολόκληρου κτιρίου. Όλοι οι αισθητήρες αντλούν την τροφοδοσία τους από το δίκτυο DyNet και καθώς είναι πλήρως προγραμματιζόμενοι εξ αποστάσεως, μπορούν να διαμορφώνονται ώστε να αυτοματοποιούν και να ελέγχουν έναν ουσιαστικά απεριόριστο αριθμό ελεγχόμενων εξόδων.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού - Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP54 [Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού]

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DUS90CS
Πλήρες όνομα προϊόντος	DUS90CS
Full EOC	871869688807000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DUS90CS
Κωδικός παραγγελίας	88807000
Αρ. υλικού (12NC)	913703244209
Τοπικός κωδικός	DUS90CS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696888070
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696895078

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

