



Capteurs Dynalite

La gamme de capteurs Dynalite combine la détection de mouvement, la détection de niveau lumineux et la réception IR dans une unité. Chacune de ces caractéristiques peut être utilisée simultanément, permettant des scénarios d'automatisation tels que l'allumage des lumières après détection de mouvement et ensuite gradation du niveau d'éclairage une fois la lumière solaire disponible mesurée, offrant ainsi des économies d'énergie supplémentaires. En combinant chacune de ces fonctions en un seul dispositif, l'efficacité opérationnelle est améliorée. Chaque capteur est doté d'un microprocesseur intégré, permettant aux fonctions logiques de contrôler une petite pièce, l'étage d'un immeuble, ou un immeuble entier. Tous les capteurs reçoivent leur puissance du réseau DyNet, et comme ils sont entièrement programmables à distance, ils peuvent être configurés pour automatiser et contrôler un nombre pratiquement illimité de flux contrôlés.

Données du produit

Renseignements généraux	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique de l'éclairage - produit pour plus d'informations et les options de commande
Marque CE	Marque CE
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Température	
Plage de température ambiante	De -20 à 45 °C
Approbation et utilisation	
Indice de protection	IP54 [Protégé contre l'accumulation de poussière, résistant aux éclaboussures]

Données de produit	
Nom du produit de la commande	DUS90CS
Full EOC	871869688807000
Description du code local	DUS90CS
Code de commande	913703244209
Numéro de matériau (12 CN)	913703244209
Code de commande local	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	8718696888070
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
EAN/CUP – Boîte	8718696895078

Capteurs Dynalite

Schéma dimensionnel

