



Sensores Dynalite

DUS30CS

La gama de sensores Dynalite combina detección de movimiento, detección de nivel de la luz y recepción IR en una unidad. Cada una de estas características puede funcionar al mismo tiempo, lo que permite lograr escenarios de automatización, como encender las luces luego de detectar movimiento y, luego, regular el nivel de intensidad de la luz una vez que se ha medido la luz de día disponible, por lo que proporciona ahorros de energía adicionales. Al combinar todas estas funciones en un solo dispositivo, se mejora la eficiencia operativa. Cada sensor posee un microprocesador incorporado, que permite utilizar funciones lógicas para controlar una sala pequeña, el piso de un edificio o un edificio completo. Todos los sensores reciben la energía de la red DyNet y, como se los puede programar por completo en forma remota, es posible configurarlos para automatizar y controlar una cantidad casi infinita de salidas controladas.

Datos del producto

Información general	
Observaciones	Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Marca CE	Marca CE
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20/54 [Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras]

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DUS30CS
Nombre del producto completo	DUS30CS
Full EOC	871869688808700
Código del pedido	913703244309
N.º de material (12NC)	913703244309
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696888087
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718696895085

Sensores Dynalite

Plano de dimensiones

