



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V

Driver elettronici altamente affidabili per lampade SON, progettati sia per risparmiare energia, grazie ad una maggior efficienza rispetto ai driver magnetici, sia per ridurre i costi di manutenzione, grazie ad una durata fino a 50.000 ore.

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Meccanica e corpo	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Corpo	C3
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Approvazione e applicazione	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Protezione da sovratensioni (comune/ differenziale)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA	Standard di sicurezza	IEC 607, 609, 926, 928 [Non esiste uno standard per i driver delle lampade HID. I requisiti inclusi in questi standard sono da utilizzare se ritenuti rilevanti per il prodotto.]
Larghezza corrente di spunto	0,25 ms	Standard ambientale	ISO 14001
Corrente in ingresso (Nom)	0,26 A	Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Picco corrente di spunto (Max)	28 A	Dati del prodotto	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	17	Nome prodotto ordine	HID-PV Base 50 SON C3 220-240V
Cablaggio		Nome completo prodotto	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	1,5 m	Full EOC	871869653147100
Tipo connettore	WAGO serie 804	Descrizione codice locale	HIDPVBSON50
Temperatura			
Range temperatura ambiente	Da -30 °C a 55 °C		
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	80 °C		

PrimaVision BasePerform

Codice d'ordine	53147100
Codice materiale (12NC)	913712008666
Codice locale	HIDPVBSON50
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696531471

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696531488

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

