



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V

Controladores eletrônicos de elevada fiabilidade para lâmpadas SON concebidos para poupar energia através de uma maior eficiência de iluminação do que os controladores magnéticos e para reduzir os custos de manutenção graças à vida útil até 50 000 horas.

Dados do produto


Funcionamento e caraterísticas elétricas		Vida útil da caixa T (Nom.)	
Tensão de entrada	220 a 240 V	80 °C	
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Características mecânicas e compartimento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Corpo	
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,7 mA	C3	
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms	Aprovação e aplicação	
Corrente de entrada (Nom.)	0,26 A	Proteção contra sobretensão (Comum/ diferencial)	
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	28 A	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	17	Standard de segurança	
Cablagem		IEC 607, 609, 926, 928 [Não existe nenhum padrão para os controladores de lâmpadas HID. Requisitos nestes padrões a ser utilizados se forem considerados relevantes para o produto.]	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,5 m	Norma ambiental	
Tipo de conector	WAGO series 804	ISO 14001	
Temperatura		Marcas de aprovação	
Amplio intervalo de temperatura ambiente -30 °C a 55 °C		Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV	
Dados do produto		Nome de produto da encomenda	
		HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	

PrimaVision BasePerform

Nome do produto completo	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V
Código do produto completo	871869653147100
Código de encomenda	53147100
N.º material (12NC)	913712008666
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8718696531471
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718696531488

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

