



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V

Elemente de acționare electronice de înaltă fiabilitate pentru lămpi SON, proiectate pentru a reduce consumul de energie oferind o eficiență sporită față de elementele de acționare magnetice și pentru a reduce costurile de întreținere, mulțumită unei durate de viață de până la 50.000 de ore.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,7 mA
Lățime curent de pornire	0,35 ms
Curent de intrare (nom.)	0,36 A
Vârf curent de pornire (max.)	28 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	13
Cablaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	1,5 m
Tip conector	WAGO seria 804
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 55 °C
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C


Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	C3
Aprobare și aplicație	
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Standard de siguranță	IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerințele acestor standarde se vor utiliza numai în cazul în care sunt considerate relevante pentru produs.]
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV Base 70 SON C3 220-240V
Numele complet al produsului	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V
Full EOC	871869653151800

PrimaVision BasePerform

Cod de comandă	53151800
Număr material (12NC)	913712008766
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696531518

Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696531525

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

