



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Mycket tillförlitligt elektroniskt driftdon för SON- och CDO-ljuskällor. Högre effektivitet jämfört med magnetiska driftdon och livslängd på upp till 50 000 timmar ger stora energibesparingar och sänkta underhållskostnader.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,7 mA
Ingående ström, bredd	0,02 ms
Ingående ström (nom)	0.5 A
Startströmstopp (max)	35 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
11	
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	1,5 m
Kopplingstyp	WAGO 804-serien
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-30 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	Q
Användning och godkännande	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Säkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för driftdon till HID-lampor. Kraven i dessa standarder ska uppfyllas om det är relevant för produkten.]
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V
Fullständigt produktnamn	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V
Full EOC	871869653155600
Beställningsnummer	53155600
Materialnummer (12NC)	913712008866

PrimaVision BasePerform

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696531556
Räknare – antal förpackningar per kartong	12

EAN/UPC – Hölje	8718696531563
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 100	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON/CDO Q 220–240V						

