



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

A HF-Performer III TL5 egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét TL5 és TL5 Eco fénycsővekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2 BAT).

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	24 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, 28 B típus) (névleges)	
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó; [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kék és színes vezetékhez]
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó; [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kék és színes vezetékhez]

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 és 60 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	80 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	L360x30x22
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energhiasznosítási index	A2 BAT
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány


HF-Performer III for TL5 lamps

Termékadatok

A termék megrendelési neve	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Teljes terméknev	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Full EOC	872790090503800
Rendelési kód	90503800
Cikkszám (12NC)	913713031166

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500999238
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900905038

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

