



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

O HF-Performer III TL5 é um balastro electrónico de alta frequência, estreito e sustentável para lâmpadas fluorescentes TL5 e TL5 Eco. É ideal para aplicações em que a elevada eficiência energética é um requisito. A gama HF-Performer III caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e é eficiente energeticamente (CELMA EEI A2 BAT).

Dados do produto


Funcionamento e características elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	80 °C
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms	Características mecânicas e compartimento	
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	24 A	Corpo	L360x30x22
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	28	Aprovação e aplicação	
Cablagem		Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]	Índice de eficiência energética	A2 BAT
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]	Standard de segurança	IEC 61347-2-3
		Norma ambiental	ISO 14001
		Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
		Dados do produto	
		Nome de produto da encomenda	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

HF-Performer III for TL5 lamps

Nome do produto completo	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Código do produto completo	872790090503800
Código de encomenda	90503800
N.º material (12NC)	913713031166
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500999238

Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8727900905038

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

