



HF-Performer III для ламп TL-D

HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

HF-Performer III TLD – это надежный, компактный и высокочастотный ЭПРА для люминесцентных ламп TL-D. Он идеально подходит в случаях особого внимания к расходу электроэнергии. Серия HF-Performer III обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь эффективным использованием электроэнергии (CELMA EEI A2).

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	0,25 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	18 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	28
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Универсальный разъем WAGO 251 [Подходит как для автоматической (ALF и ADS), так и для ручной проводки]
Тип разъема выходных клемм	Универсальный разъем WAGO 251 [Подходит как для автоматической (ALF и ADS), так и для ручной проводки]
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –25 до 60 °C


Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 280x30x28
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Стандарт безопасности	IEC 61347-2-3
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

HF-Performer III для ламп TL-D

Полное название продукта	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
Полный код продукта	872790091166400
Код заказа	913713031666
Материал № (12NC)	913713031666
Нумератор — количество на упаковку	1

EAN/UPC — продукт/короб	8711500999665
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900911664

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 мм	28,0 мм	280,0 мм	265,0 мм	30,0 мм

