



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 är den mest kostnadseffektiva och pålitliga driftlösningen för lysrör. Driftdonen utgör en del av ett omfattande högeffektivt belysningsystem som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Selectalume II TL5-driftdonen är idealiska för nyinstallationer eller byten inom en rad användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive utanpåliggande allmänbelysning samt belysning för kontor, parkeringsgarage, lagerlokaler, samt vattentäta applikationer.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 744-kontakt
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C

T-Case max. (max)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 280x39x21,5
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A2/A2 BAT
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat PSB-certifiering TISI-märkning SIRIM-godkännande CB-certifikat CCC-certifikat VDE-EMV-certifikat


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088335000

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Beskrivning av lokal kod	7981268
Beställningsnummer	88335000
Materialnummer (12NC)	913713033066
Lokal kod	7981268
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500998705
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8727900883350

Måttskiss



Product
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

