



HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite	0.30 ms
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.99
Einschaltstrom (max.)	24 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	20
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]
Anschlussklemme sekundär	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]


Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 360x30x21
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Energieeffizienzindex	A2 BAT
Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC
Gesamt-Produktcode	872790095228500
Bestellcode	95228500
Material-Nr. (12NC)	913713034266
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900952285
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900952292

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	21.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

