



HF-Performe III for TL5 lamps

HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC

O HF-Performe III TL5 é um balastro electrónico de alta frequência, estreito e sustentável para lâmpadas fluorescentes TL5 e TL5 Eco. É ideal para aplicações em que a elevada eficiência energética é um requisito. A gama HF-Performe III caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e é eficiente energeticamente (CELMA EEI A2 BAT).

Dados do produto


Funcionamento e características elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Ampla intervalo de temperatura ambiente -25 °C a 60 °C	
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	80 °C
Largura da corrente de irrupção	0,30 ms	Características mecánicas e compartimento	
Fator de potência (Fração)	0.99	Corpo L 360x30x21	
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	24 A	Aprovação e aplicação	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) 20 (Nom.)		Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Cablagem		Índice de eficiência energética	A2 BAT
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]	Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]	Norma ambiental	ISO 14001
		Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
Dados do produto		Dados do produto	
Nome de produto da encomenda		HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	
Nome do produto completo		HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	

HF-Performer III for TL5 lamps

Código do produto completo	872790095228500
Código de encomenda	95228500
N.º material (12NC)	913713034266
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900952285

Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8727900952292

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

