



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Wersja HF-Selectalume II Independent to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówe wykorzystujące przełomową technologię, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II PLTC SR charakteryzuje się solidną konstrukcją spełniającą wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. Końcówka kabla HF-S II jest zoptymalizowana głównie dla lamp PL-T/C. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, takimi jak reflektory, oprawy typu downlight i oprawy do wbudowania, które są powszechnie używane w biurach, sklepach, zakładach przemysłowych, hotelach, restauracjach i podobnych miejscach.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	18 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor WAGO 250 [Do kablowania ręcznego]
Złącze wyjściowe typu połączenia	
Konektor WAGO 250 [Do kablowania ręcznego]	
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 125.5x67.8x32.0
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Wskaźnik efektywności energetycznej	A2 BAT
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE Znak VDE-EMC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Full EOC	871829116959800
Kod zamówienia	16959800
Materiał Nr (12NC)	913713035666
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291169598
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291169604

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

