



UrbanPlus

BRP220 LED54/NW 60W 220-240 DMB

Ideal para aplicaciones en carreteras y calles, avenidas y parques, siempre cumple con los estándares más altos de alumbrado vial.

Advertencias y seguridad

- Observe las instalaciones locales y los requisitos de seguridad.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-MP [LED Medium Power]
Fuente de luz reemplazable	Si
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Controlador incluido	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	150° x 62°
Conexión	Conector de enchufe de 3 polos Wago
Cable	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Material	Aluminio
Salida lumínica constante	No
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	11
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	0°
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Corriente de irrupción	46 A
Tiempo de irrupción	0,44 ms
Factor de potencia (mín.)	0.95
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Dispositivo de montaje	Diámetro del soporte de montaje de polos 60 mm
Longitud total	312 mm
Ancho total	305 mm
Altura total	89 mm
Área proyectada efectiva	0,1 m²
Color	Aluminio
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	89 x 305 x 312 mm (3.5 x 12 x 12.3 in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/diferencial)	-

Información general

Flujo luminoso inicial	6520 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	110 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Índice de reproducción de color inic.	70
Potencia de entrada inicial	59 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	50000 h
------------------------	---------

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C
Nivel de regulación máximo	No aplica

Datos de producto

Nombre del producto del pedido	BRP220 LED54/NW 60W 220-240 DMB
Código del pedido	919001000737
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
Material de SAP	919001000737
Peso neto (pieza)	4,500 kg

