



Copenhagen LED Big

BRS441 GRN98-3S/740 II DC CLO-DDF1 C10K

Big Copenhagen LED side entry, LED GreenLine 9800 lm, 740 Neutraali valkoinen, Suojausluokka II, Miellyttävä valonjako, Jatkuva valontuotto ja DynaDimmer, vakio-ohjelma 1, Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Copenhagen-valaisin kehitettiin yhdessä Kööpenhaminan kaupunkiarkkitehtuurista vastaavan toimiston kanssa ja sen tarkoituksena oli parantaa kaupunkivalaistuksen esteettisyyttä. Suunnittelun tuloksena on yhtenäistä muotoilua ylläpitävä valaisin, joka soveltuu joustavasti erilaisiin käyttökohteisiin – niin tievalaistukseen kuin aukioillekin. Valaisimen hillitty muotoilu istuu saumattomasti miltei minne tahansa. Copenhagen LED -valaisinta on saatavissa kahdessa koossa. Näin voidaan varmistaa, että pylväät ja kiinnikkeet sopivat valaisimiin. Copenhagen-valikoimasta löytyy symmetrisiä ja epäsymmetrisiä optiikoita ja useita valonlähteitä, myös viimeisintä tekniikkaa edustavia ledejä, mikä antaa valaisimelle laajat käyttömahdollisuudet.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	GRN98 [LED GreenLine 9800 lm]	perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.	
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä		
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö		
Liitäntälaitte mukana	Kyllä		
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun		
		Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
		Tuoteperheen koodi	BRS441 [Big Copenhagen LED side entry]
		Lighting Technology	LED
		Upotettu ohjaus	Jatkuva valontuotto ja DynaDimmer, vakio-ohjelma 1

Copenhagen LED Big

CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Valovirta	8 240 lm
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	125 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥70
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Valaisimen valokeilan hajautus	180°
Optiikan tyyppi, ulkotila	Miellyttävä valonjako

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220/240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiansiirto	57 W
Keskimääräinen CLO-energiansiirto	65 W
CLO-tehonsiirto	73 W
Kytkevätvirtasäily	53 A
Kytkevät aika	0,30 ms
Virransiirto	65 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	-
Kaapeli	Kaapeli 10 m ilman pistoketta
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	8

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-40... +50 °C
----------------------	---------------

Ohjausjärjestelmät ja hämmennys

Hämmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde, DynaDimmer ja jatkuva valonsiirto (integroitu)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valonsiirto	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi

Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Kotelon väri	Opaali
Asennuslaite	Varsiasennus, halkaisija 48 mm
Optisen kuvun/linssin muoto	Litteä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	367 mm
Kokonaishalkaisija	462 mm
Tehokas heijastettu alue	0,13 m²

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 6 kV differentiaalitulissa ja 8 kV yleisillä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-7%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.382, 0.380) SDCM <5
Energiansiirron toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaika 100 000 tunnin käyttöä aikana	10 %
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöä aikana*	L100

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
---	-------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BRS441 GRN98-3S/740 II DC CLO-DDF1 C10K
Koko tuotenimi	BRS441 GRN98-3S/740 II DC CLO-DDF1 C10K
Full EOC	871829198616400
Tilauskoodi	98616400
Tuotekoodi (12NC)	919008632196
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291986164
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718291986164

Copenhagen LED Big

Mittapiirros

