



Copenhagen LED Small

BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-L CLO C10K

Little Copenhagen LED side entry, LED GreenLine 4800 lm, 830 teplá bílá, Bezpečnostní třída II, Opálový reflektor s distribucí – přechod pro chodce vlevo, Konstantní světelný tok, Kabel 10 m bez zástrčky

Svítilno Copenhagen bylo vyvinuto ve spolupráci s Útvarem městského architekta města Kodaně pro zvýšení estetického působení městského osvětlení. Výsledkem je svítilno, které lze použít pro řadu aplikací, od silnic po náměstí, a to se zachováním jednoty designu. Copenhagen se vyrábí ve dvou velikostech což umožňuje dodržet měřítko pro různé výšky stožárů a délky závěsů. Volba symetrické nebo asymetrické optiky a širokým výběrem světelných zdrojů, včetně nejmodernější LED technologie, završuje specifikaci tohoto extrémně přizpůsobivého svítilna.

Údaje o produktu

Obecné informace		mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10. * Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.	
Kód řady svítidel	GRN48 [LED GreenLine 4800 lm]		
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano		
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka		
Včetně předřadníku	Ano		
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku		
		Typ systému světelného zdroje	LED
		Kód produktové řady	BRS443 [Little Copenhagen LED side entry]
		Lighting Technology	LED
		Vestavěné ovládání	Konstantní světelný tok
		Značka CE	Ano
		Záruční lhůta	5 let

Copenhagen LED Small

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka ENEC	-
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelné technické

Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Světelný tok	4 000 lm
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	84 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥80
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optického krytu	Ploché sklo
Divergence světelného paprsku svítidla	180°
Venkovní typ optiky	Opálový reflektor s distribucí – přechod pro chodce vlevo

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220/240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	41 W
Průměrná spotřeba energie CLO	46 W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	51 W
Náběhový proud	46 A
Doba náběhového proudu	0,25 ms
Spotřeba energie	46 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	-
Kabel	Kabel 10 m bez zástrčky
Počet produktů na MCB 16 A typu B	8

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-40 až +50 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným výkonem
Ovládací rozhraní	-
Stálý světelný tok	Ano

Mechanické a materiály

Materiál reflektoru	-
---------------------	---

Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Sklo
Fixační materiál	Hliník
Barva těla	Opálové provedení
Montážní přípravek	Boční vstup pro průměr 48 mm
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirá
Celková výška	312 mm
Celkový průměr	380 mm
Účinná vystavená plocha	0,08 m²

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční chromatičnost	(0.434, 0.403) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Počáteční tolerance indexu barevného podání	+/-2

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 100 000 h	L100

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
-----------------------------	-------

Označení a balení

Objednací název produktu	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-L CLO C10K
Celý název výrobku	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-L CLO C10K
Full EOC	871829198784000
Objednací kód	98784000
Číslo materiálu (12NC)	919008632303
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291987840
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291987840

Copenhagen LED Small

Rozměrové výkresy

