



MileWide LED gen2 lille

BPP435LED45/740IISIBL1DM12CTGCOSRB60S

MileWide 2 post LED, LED Module 4500 lm, 740 Neutral hvid, Sikkerhedsklasse II, Lysfordeling, middel, 12, Sølv, Belægning med beskyttelse mod havsalt, 0,5 m kabel med kabelstik, 3-polet, Stolpetop til diameter på 60 til 76 mm

I samarbejde med Holscher Design har vi udviklet MileWide², som er efterfølgeren til den meget populære MileWide-serie. Takket være det enkle og stilrene design med tilhørende specialdesignede master og ophæng passer MileWide² perfekt ind i det moderne bymiljø – både nu og i fremtiden. Den avancerede LED-motor og brugen af optik, der er tilpasset anvendelsen, resulterer i, at MileWide² er kendetegnet ved en fremragende kvalitet og lyseffekt, som muliggør markante energibesparelser, samtidig med at den giver perfekt ensartet belysning af vejen. MileWide² kan også sammensættes med lysstyringsværktøjer og software, da den er udstyret med en Philips SR-fatning (System Ready). Dette betyder, at den til enhver tid igennem sin levetid kan forbindes til avancerede software-applikationer, som eksempelvis Interact City. Ydermere kan hvert enkelt armatur identificeres takket være Philips Service Tag-appen. Ved at scanne en QR-kode, som er placeret på indersiden af stolpedøren, får du øjeblikkelig adgang til konfiguration af armaturet, hvilket gør betjening af armaturet i form af vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere, uanset hvor i sin levetid armaturet befinder sig.

Produkt data

Generelle oplysninger		Antal forkoblingsenheder	
Kode for lampeserie	LED45 [LED Module 4500 lm]	1 enhed	
Udskiftelig lyskilde	Ja	Driver inkluderet	
		Ja	

MileWide LED gen2 lille

Bemærkninger	* Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne
Lyskildes motortype	LED
Produktsæriekode	BPP435 [MileWide 2 post LED]
Lighting Technology	LED
Plan	ydelse
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	3.915 lm
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	137 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>70
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Optikafskærmningstype	Planglas
Lampens lysstrålespedning	-
Optisk type – udendørs	Lysfordeling, middel, 12

Drift og el

Indgangsspænding	220/240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	21 A
Starttid	300 ms
Strømforbrug	28,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.96
Tilslutning	Forbindelsesenhed, 3-polet
Kabel	0,5 m kabel med kabelstik, 3-polet
Antal produkter på MCB af 16 A type B	20

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-40 til +50 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade
Kontrolgrænseflade	GPRS-netværk
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
------------------------	-----------

Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Glas
Fikseringsmateriale	Aluminium
Farve på armaturhus	Sølv
Monteringsanordning	Stolpetop til diameter på 60 til 76 mm
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	574 mm
Samlet bredde	276 mm
Samlet højde	205 mm
Effektivt projekteret område	0,049 m²
Mål (højde x bredde x dybde)	205 x 276 x 574 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatureverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende kromaticitet	(0.380, 0.380) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,05 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L96

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Angiv planer og rutiner

Produktdata

Ordreproduktnavn	BPP435LED45/740IISIBL1DM12CTGCOSRB60S
Det fulde produktnavn	BPP435LED45/740IISIBL1DM12CTGCOSRB60S
Full EOC	871869958045200
Ordrekode	58045200
Materiolenr. (12NC)	919008633658
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699580452

MileWide LED gen2 lille

Tæller – antal pakker pr. kasse	1
(udvendig emballage)	
EAN/UPC – kasse	8718699580452

Målskitse

