



# Proyector LED Essential

## BVP091 LED150/CW 120-277V 150W WB

El proyector LED Essential es un proyector LED muy eficiente a un precio muy competitivo. Es el reemplazo ideal para los proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía. Su diseño curvo hace que se destaque, mientras que su resistencia garantiza una vida útil prolongada de una gran iluminación. Tiene una potencia lumínica muy suave y uniforme con menos deslumbramiento.

### Advertencias y seguridad

- Debe instalarse según las normas/regulaciones pertinentes de su país

### Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia                  |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Fuente de luz reemplazable                    | No                         |
| Controlador/unidad de potencia/ transformador | Fuente de alimentación     |
| Controlador incluido                          | Si                         |
| Ampliación de haz de luz de la luminaria      | 110°                       |
| Conexión                                      | Cables y guías flotantes   |
| Cable                                         | Cable de 0,5 m sin enchufe |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase I          |
| Salida lumínica constante                     | No                         |
| Mecánicos y de carcasa                        |                            |
| Tensión de entrada                            | 120 a 277 V                |
| Frecuencia de entrada                         | 50 a 60 Hz                 |
| Consumo de energía de CLO promedio            | 150 W                      |

| Factor de potencia (mín.)                | 0.9                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Controles y regulación                   |                                                                           |
| Con regulación de intensidad             | No                                                                        |
| Datos técnicos de la luz                 |                                                                           |
| Material de la carcasa                   | Aluminio                                                                  |
| Dispositivo de montaje                   | Soporte de montaje ajustable                                              |
| Color                                    | negro                                                                     |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)                                   |
| Aprobación y aplicación                  |                                                                           |
| Código de protección de ingreso          | IP65 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| Código de protección de impacto mec.     | IK07 [ 2 J reforzado]                                                     |

# Proyector LED Essential

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Protección contra sobretensión (común/diferencial) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|

## Información general

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Flujo luminoso inicial                    | 15000 lm |
| Tolerancia del flujo luminoso             | +/-10%   |
| Eficacia de la luminaria LED inicial      | 100 lm/W |
| Temperatura de color correlacionada inic. | 6500 K   |
| Índice de reproducción de color inic.     | >70      |
| Potencia de entrada inicial               | 150 W    |
| Tolerancia del consumo de energía         | +/-10%   |

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vida útil media L70B50 | 30000 h |
|------------------------|---------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Condiciones de aplicación     |              |
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +50 °C |

## Datos de producto

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del producto del pedido      | BVP091 LED150/CW 120-277V 150W WB |
| EAN/UPC: producto                   | 7702081995604                     |
| Código del pedido                   | 919053055555                      |
| Numerador: cantidad por paquete     | 1                                 |
| Numerador SAP: paquetes por externa | 1                                 |
| Material de SAP                     | 919053055555                      |
| Peso neto (pieza)                   | 8,180 kg                          |



## Plano de dimensiones

PA2-LED Outdoor

