



# Essential LED Waterproof

## WT063C LED43S/NW PSU

Essential LED Waterproof es un LED muy eficiente resistente al agua a un precio muy competitivo.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Controlador incluido	Sí
Conexión	Cables y guías flotantes
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Salida lumínica constante	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Color	Gris
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Información general	
Flujo luminoso inicial	3420 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	90 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Índice de reproducción de color inic.	80
Potencia de entrada inicial	38 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	WT063C LED43S/NW PSU
EAN/UPC: producto	7702081995482
Código del pedido	919053055567
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Descripción de código local	WT063C LED43S/NW PSU


# Essential LED Waterproof

Numerador: paquetes por caja externa	9
Material de SAP	919053055567
Copiar peso neto (pieza)	1,400 kg



## Plano de dimensiones

Descripción Description	CCT	Potencia Power	Flujo luminoso Flujo luminoso Luminous flux	L mm	W mm	H mm	LF mm	
WT063C LED205/NW PSU	4000 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED205/CW PSU	6500 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED435/NW PSU	4000 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg
WT063C LED435/CW PSU	6500 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg



WT063C LED435/NW PSU

